


## Wasserdesinfektionsanlage DW500-12

„Der Meister“



*DW500-12i in Konfiguration für die Wasserdesinfektion in einer Dichtigkeitsprüfanlage. Abmaße können bei anderen Anwendungen abweichen.*

Höhe: 2245 mm  
Breite: 1465 mm  
Tiefe: 1020 mm

### Anwendungsgebiete:

- Wasseraufbereitung in der KTL Vorbehandlung
- Desinfektion von Prozesswasser in Dichtigkeitsprüfanlagen
- Entkeimung von Brauchwasser in Waschanlagen
- Wasseraufbereitung von Kühlwasser

### Besonderheiten:

- hohe Flussgeschwindigkeiten
- für große Keimbelastungen

### Technische Daten

Typ	DW500-12 (i/t)	i: Industrie/ t: Trinkwasser
Lampen	12	n
Spannung	230	V
$V_{\max}$	160	$m^3/h$
$p_{\max}$	6	bar
mögliche Anschlüsse	80 bis 120	DN